

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
120404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 120404/30
GTIN	4067263092292
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	250156 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 120404 Soort HB7020

250156 HB7020