

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:
160608/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 160608/30
GTIN	4067263092377
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250168 HB7020
Snijdiepte a_p	0,55 - 5,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160608 Soort HB7020

250168 HB7020