

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7020, Grootte / aantal:
160616/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2527 160616/50
GTIN	4067263092421
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,05 - 5,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	250172 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160616 Soort HB7020

250172 HB7020