


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 120408/30****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2530 120408/30 |
| GTIN | 4067263092513 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Inhoud | 250197 HBT020 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 240 mm/min |
| Snijdiepte a_p | 0,55 - 4,25 mm |
| Voeding f | 0,2 - 0,3 mm/omw, |
| Aantal | 30 |
| Soort | HBT020 |
| Spaanbreker | PM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

CNMG 120408 Soort HBT020

250197 HBT020