

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 160608/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2530 160608/30
GTIN	4067263092551
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	250204 HBT020
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 5,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 160608 Soort HBT020

250204 HBT020