


**Draaiwisselplaat voorbereken CNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid:  
160612/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2534 160612/50
GTIN	4067263092803
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 220 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Voeding $f$	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	250221 HBT020
Soort	HBT020
Spaanbreker	PR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 160612 Soort HBT020

250221 HBT020