


**Draaiwisselplaat voorbereken CNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid:
160612/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2534 160612/30
GTIN	4067263092797
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 220 mm/min
Inhoud	250221 HBT020
Snijdiepte a_p	0,8 - 5,5 mm
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160612 Soort HBT020

250221 HBT020