

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 110404/30****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2538 110404/30 |
| GTIN | 4067263092919 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,25 - 2,75 mm |
| Voeding f | 0,2 - 0,3 mm/omw, |
| Inhoud | 250780 HBT020 |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 240 mm/min |
| Aantal | 30 |
| Soort | HBT020 |
| Spaanbreker | PM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

DNMG 110404 Soort HBT020

250780 HBT020