

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 150612/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2535 150612/50
GTIN	4067263092902
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	125 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,8 - 3,75 mm
Aantal	50
Inhoud	250764 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150612 Soort HB7020

250764 HB7020