

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 110408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2535 110408/30
GTIN	4067263092834
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Voeding f	0,25 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250754 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	125 - 280 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 110408 Soort HB7020

250754 HB7020