

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 110404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2538 110404/50
GTIN	4067263092926
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,75 mm
Aantal	50
Inhoud	250780 HBT020
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 110404 Soort HBT020

250780 HBT020