


**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 150612/30**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 200 mm/min
Inhoud	250787 HBT020
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Voeding $f$	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DNMG 150612 Soort HBT020

250787 HBT020