


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7020, Grootte / aantal:
190612/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2544 190612/30
GTIN	4067263093176
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	251236 HB7020
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,8 - 6,75 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 190612 Soort HB7020

251236 HB7020