

Yale

Hydraulische slang HHC inclusief fabrieksmontage / vullen, Lengte: 6m



Bestelgegevens

Bestelnummer	086081 6
GTIN	2050000970351
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Met koppelingsstekker nr. 086085 gr. M1 (cilinderzijde) en buitenschroefdraad 3/8-NPT (pompzijde). Buiten-Ø 14 mm; binnen-Ø 6,3 mm (nom. maat); barstdruk 2800 bar; minimale buigradius R = 100 mm.

Alleen voor levering met een compleet hydraulisch systeem (pomp, cilinder, slang) af fabriek inclusief fabrieksmontage, vullen en ontlichten.

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Opmerking:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlicht.

Technische beschrijving

Lengte	6 m
Producttype	Hydraulische toebehoren