


**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
150612/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2544 150612/50
GTIN	4067263093169
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 5,25 mm
Aantal	50
Inhoud	251232 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

SNMG 150612 Soort HB7020

251232 HB7020