

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
150608/50**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2544 150608/50
GTIN	4067263093145
Artikelklasse	GGN

### Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 5,25 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	251230 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Accessoires

SNMG 150608 Soort HB7020

251230 HB7020