

Garant**Draaiwisselplaat voorbereiden SNMG, HB7020, Grootte / aantal: 120408/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2549 120408/30
GTIN	4067263093251
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Inhoud	251324 HB7020
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 4,25 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 120408 Soort HB7020

251324 HB7020