

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken SNMG, HB7020, Grootte / aantal: 190624/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2549 190624/50
GTIN	4067263093367
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Snijdiepte a_p	1,6 - 6,75 mm
Aantal	50
Inhoud	251338 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 190624 Soort HB7020

251338 HB7020