

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken SNMG, HB7020, Grootte / aantal: 150616/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2549 150616/30
GTIN	4067263093312
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Snijdiepte a_p	1,05 - 5,25 mm
Inhoud	251332 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 150616 Soort HB7020

251332 HB7020