

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TNMG, HB7020, Grootte / aantal:
160404/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2555 160404/50
GTIN	4067263093404
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 4 mm
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	50
Inhoud	251542 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TNMG 160404 Soort HB7020

251542 HB7020