

**Garant**

**Schijf- / zaagfrees met kraag HSS breedte ap = 3,1 mm, Ø D / aantal snijkanten  
Z: 125/10mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218428 125/10
GTIN	4045197534019
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Toepassing promotietekst:**

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 1,5 mm	64,4 mm
Kraag- $\varnothing$ $d_1$	58 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 3,1 mm	65,8 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	33,5 mm
Snijkant- $\varnothing$ $D_c$	125 mm
Basishouder- $\varnothing$ $d_2$	58 mm
Opnameboring- $\varnothing$	32 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1125
Totale lengte $L_{tot.}$ voor $a_p$ 2,2 mm	65 mm
Aantal snijkanten $Z$	10
Schachtuitvoering	met boring
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees