


**Garant****Draaiwisselplaat voorfrezen WNMG, HB7020, Grootte / aantal: 080412/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2568 080412/50
GTIN	4067263093749
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	85 - 260 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 2,75 mm
Voeding $f$	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	252210 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

WNMG 080412 Soort HB7020

252210 HB7020