

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HB7130-2, Grootte / aantal:
09T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2571 09T308/50
GTIN	4067263093800
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 3,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 170 mm/min
Inhoud	250152 HB7130-2
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 09T308 Soort HB7130-2

250152 HB7130-2