

Garant**Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 120408/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2574 120408/30
GTIN	4067263094036
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250322 HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 170 mm/min
Aantal	30
Voeding f	0,35 - 0,45 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 4,25 mm
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 120408 Soort HB7130-2

250322 HB7130-2