

**Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HBT130, Grootte / aantal: 160608/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2576 160608/30
GTIN	4067263094197
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 120 mm/min
Inhoud	250220 HBT130
Voeding $f$	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	30
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 5,5 mm
Soort	HBT130
Spaanbreker	MR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

CNMG 160608 Soort HBT130

250220 HBT130