

**Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HBT130, Grootte / aantal: 160612/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2576 160612/50
GTIN	4067263094227
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 120 mm/min
Inhoud	250221 HBT130
Snijdiepte a_p	0,8 - 5,5 mm
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Soort	HBT130
Spaanbreker	MR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160612 Soort HBT130

250221 HBT130