


**Garant****Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 160608/30**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2574 160608/30
GTIN	4067263094098
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 170 mm/min
Inhoud	250334 HB7130-2
Voeding $f$	0,35 - 0,45 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 5,5 mm
Aantal	30
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CNMG 160608 Soort HB7130-2

250334 HB7130-2