

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DNMG, HB7130-2, Grootte / aantal:
150612/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2577 150612/30
GTIN	4067263094319
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Inhoud	250764 HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 170 mm/min
Snijdiepte a_p	0,8 - 3,75 mm
Aantal	30
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150612 Soort HB7130-2

250764 HB7130-2