

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HBT130, Grootte / aantal:
120404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2585 120404/30
GTIN	4067263094692
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 4,25 mm
Inhoud	251266 HBT130
Aantal	30
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 120404 Soort HBT130

251266 HBT130