

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCMT, HB7020, Grootte / aantal:
060204/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2620 060204/50
GTIN	4067263095163
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	260142 HB7020
Snijdiepte a_p	0,25 - 2 mm
Aantal	50
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 060204 Soort HB7020

260142 HB7020