

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCMT, HB7020, Grootte / aantal:
09T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2620 09T308/50
GTIN	4067263095224
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 3,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	260152 HB7020
Aantal	50
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 09T308 Soort HB7020

260152 HB7020