

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCMT, HB7020, Grootte / aantal:
09T304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2620 09T304/50
GTIN	4067263095200
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260150 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 3,25 mm
Aantal	50
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 09T304 Soort HB7020

260150 HB7020