


**SEKT 1204 AFTN, HB725, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3,5$  mm.

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Plaatdikte E	4,76 mm
ISO-code wisselplaat	SEKT 1204 AFTN
Soort	HB725
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	450 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	45 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	170 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		