


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7625, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214241 INOX
GTIN	4067263095279
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,19 mm
Type	INOX
Plaatdikte E	4,76 mm
ISO-code wisselplaat	SEKT 1204 AFTN
Soort	HB7625
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		