


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HBT020, Grootte / aantal:
11T304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2627 11T304/30
GTIN	4067263095538
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,75 mm
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260507 HBT020
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DCMT 11T304 Soort HBT020

260507 HBT020