

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HB7020, Grootte / aantal:
070202/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2624 070202/30
GTIN	4067263095392
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,15 - 1,75 mm
Inhoud	260449 HB7020
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 070202 Soort HB7020

260449 HB7020