


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HB7020, Grootte / aantal:
09T308/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2628 09T308/30
GTIN	4067263095590
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	30
Inhoud	260763 HB7020
Snijdiepte a_p	0,55 - 3,25 mm
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SCMT 09T308 Soort HB7020

260763 HB7020