


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HBT020, Grootte / aantal:  
11T308/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2627 11T308/30
GTIN	4067263095552
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Inhoud	260508 HBT020
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DCMT 11T308 Soort HBT020

260508 HBT020