

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2636 160404/30
GTIN	4067263095873
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261232 HB7020
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	VBMT160404
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 160404 Soort HB7020

261232 HB7020