

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2636 160404/50
GTIN	4067263095880
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	261232 HB7020
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	VBMT160404
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

---

## Accessoires

VB.T 160404 Soort HB7020

261232 HB7020