

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 160408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2639 160408/50
GTIN	4067263095965
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261259 HBT020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Aantal	50
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VBMT 160408 Soort HBT020

261259 HBT020