

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 160404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2643 160404/50
GTIN	4067263096061
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 2,5 mm
Inhoud	261474 HBT020
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Aantal	50
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCMT 160404 Soort HBT020

261474 HBT020