

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2643 160404/30
GTIN	4067263096054
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261474 HBT020
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VCMT 160404 Soort HBT020

261474 HBT020