

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2639 160408/30
GTIN	4067263095958
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Inhoud	261259 HBT020
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VBMT 160408 Soort HBT020

261259 HBT020