

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT020, Grootte / hoeveelheid: 160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2643 160408/30
GTIN	4067263096078
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Inhoud	261476 HBT020
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCMT 160408 Soort HBT020

261476 HBT020