

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2640 160408/30
GTIN	4067263096016
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Inhoud	261459 HB7020
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VC.T 160408 Soort HB7020

261459 HB7020