

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 11T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2651 11T308/50
GTIN	4067263096603
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Inhoud	260508 HBT130
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DCMT 11T308 Soort HBT130

260508 HBT130