

**Garant****Afsteekplaat neutraal, HB7130, Steekbreedte w (mm) / aantal: 3,1/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2710 3,1/50
GTIN	4067263096412
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Steekzaard nr. 273552 – 273558 en 273562 – 273570.

## Technische beschrijving

Inhoud	273115 3,1
Voeding f	0,1 mm/omw,
Tolerantie steekbreedte w	±0,1 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal	50
Soort	HB7130
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
--	---------------------	----------------------	-----------------

RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	onder voorwaarden geschikt		
nat maximaal	geschikt		

## Accessoires

Afsteekplaatneutraal Steekbreedte w 3,1 mm	273115 3,1
--	------------