

**Garant****Afsteekplaat neutraal, HB7130, Steekbreedte w (mm) / aantal: 2,2/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2710 2,2/30
GTIN	4067263090588
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****T.b.v.:**

Steekzaard nr. 273552 – 273558 en 273562 – 273570.

**Technische beschrijving**

Tolerantie steekbreedte w	±0,1 mm
Aantal	30
Inhoud	273115 2,2
Voeding f	0,07 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Soort	HB7130
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	onder voorwaarden geschikt		
nat maximaal	geschikt		

## Accessoires

Afsteekplaatneutraal Steekbreedte w 2,2 mm	273115 2,2
--	------------