

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 11T302/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2651 11T302/30
GTIN	4067263096559
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260503 HBT130
Snijdiepte $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DCMT 11T302 Soort HBT130

260503 HBT130